新発売!! 母心多一之回し解說效策

安はサムターフPATE

このタイプが狙われる!

これに取り替えれば安心!

取付簡単





- ●ドアスコープ穴や扉のチリ、又は郵便受けからの不正解錠(サムターン回し)を制止する サムターンです。
- **押して回す方式(サムターンは固定されていて押さないと回りません。)**
- ■取付はシリンダー交換と同様で簡単!
- ●対応錠前の種類は2種類です。
 - ① MIWA LA・MAタイプ→ 安心サムターンLA
 - ② MIWA BH・LDタイプ→ 安心サムターンBH

サムターン回しとは?

- 1 サムターン回しは、わず か数秒で行える不正解錠 です。
- 2ドアののぞき穴やポスト 口からもねらわれます。
- 3ドアにドリルで穴をあけてサムターンを回す手口も増えております。
- 4ドアのあらゆるスキマを ねらって行われます。
- 5今、最も危険な不正侵入 方法です。



●ポストロから片手を入れられても、サムターン を押して回されないようにするための安心リン グ付です。(両手でしかはずせません。)

対応錠前	MIWA LA(MA)タイプ・BH(LD)タイプ
対応扉厚	32m/m~43m/m
仕上げ	シルバー・ブロンズ・ゴールド
化粧リング径	φ45mm
材質	亜鉛ダイキャスト

